

IB IL SCN-12-ICP/N - Conector Inline



2740481

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2740481>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, marcado de color, para bornes de entradas digitales Inline de 4 ó 16 canales

Datos comerciales

Código de artículo	2740481
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DRI1Z1
Clave de producto	DRI1Z1
GTIN	4017918469757
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,15 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	21,72 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector
------------------	----------

Datos de conexión

Sección de conductor rígido	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	28 ... 16
Longitud de pelado	8 mm

Dimensiones

Anchura	12 mm
Altura	136,2 mm
Profundidad	41 mm

IB IL SCN-12-ICP/N - Conector Inline



2740481

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2740481>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---