

IBS SUPI 3 QFP - Chip para protocolo, esclavo

2746087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746087>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Chip para protocolo esclavo, para INTERBUS (QTP 100)



Datos comerciales

Código de artículo	2746087
Unidad de embalaje	66 Unidades
Cantidad mínima de pedido	66 Unidades
Clave de venta	DRECAA
Clave de producto	DRECAA
GTIN	4017918153588
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,127 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8 g
Número de tarifa arancelaria	85423290
País de origen	JP

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Chip para protocolo
Construcción	QFP 100 (¡PLCC 84 está descatalogado!)

Propiedades de sistema

Módulo

Longitud de datos interna	8 bytes interno, posible ampliación externa hasta 64 bytes
Chip para protocolo	IBS SUPI 3 QFP

Propiedades eléctricas

Tensión de alimentación IC	5 V DC \pm 10 % (DC)
----------------------------	------------------------

Alimentación

Absorción de corriente típica	20 mA
-------------------------------	-------

Interfaces

Interface de usuario	Interfaz MFP, E/S digitales (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), puerto paralelo para microprocesador
----------------------	--

INTERBUS

Tipo de conexión	Bus remoto, bus periférico o bus remoto de instalación
------------------	--

Dimensiones

Anchura	14 mm
Altura	3,4 mm
Profundidad	20 mm
Longitud	20 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (con una humedad del aire máx. de un 75 % durante el funcionamiento)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	5 °C ... 30 °C (máx. 60 %)

IBS SUPI 3 QFP - Chip para protocolo, esclavo



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746087>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 9.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 3 QFP - Chip para protocolo, esclavo



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es