

PSM-EG-RS232/RS232-P/4K - Convertidor de interfaces



2761444

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2761444>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Convertidor de interfaces, para aislamiento galvánico de dos interfaces RS-232 (V.24), 4 canales, conmutación DTE/DCE integrada, montable sobre carril

Datos comerciales

Código de artículo	2761444
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC112
Clave de producto	DNC112
GTIN	4017918064716
Peso por unidad (incluido el embalaje)	292,27 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	251,05 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

PSM-EG-RS232/RS232-P/4K - Convertidor de interfaces



2761444

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2761444>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidor de interfaces
------------------	---------------------------

Propiedades eléctricas

Separación galvánica	VCC // RS-232 (A) // RS-232 (B)
Potencia disipada máxima con condición nominal	3,12 W
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación	2,5 kV
	2,5 kV AC
Tensión de prueba Interfaces de datos	2,5 kV AC

Alimentación

Tensión nominal de alimentación	24 V DC \pm 20 %
Absorción de corriente típica	130 mA (24 V DC)

Datos de conexión

Alimentación

Par de apriete	0,56 Nm ... 0,79 Nm
----------------	---------------------

Interfaces

Distorsión de bits	\leq 5 %
Retardo de bits	\leq 3 μ s
Señal	Modbus

Datos

Longitud de transmisión	15 m (Par trenzado)
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor AWG máx.	14
Sección de conductor AWG mín.	24

Dimensiones

Anchura	45 mm
Altura	75 mm
Profundidad	110 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material (Caja)	ABS

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
---------------------------------	----------------

PSM-EG-RS232/RS232-P/4K - Convertidor de interfaces



2761444

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2761444>

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética

Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE

Montaje

Tipo de montaje

Montaje sobre carril DIN

PSM-EG-RS232/RS232-P/4K - Convertidor de interfaces



2761444

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2761444>

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222604
-------------	----------

PSM-EG-RS232/RS232-P/4K - Convertidor de interfaces



2761444

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2761444>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es