CB E1 24DC/6A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800912

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800912

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

Sus ventajas

- Adaptables de forma personalizada gracias a las protecciones enchufables
- Protección enchufable con valor de corriente nominal fijo para la protección frente a modificaciones indeseadas
- Limitación de corriente activa para una mejor utilización de la fuente de alimentación preconectada
- Reconexión remota gracias a la función de reinicio
- Elevada transparencia de la instalación mediante la función de aviso remoto integrada

Datos comerciales

Código de artículo	2800912
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CLA134
Clave de producto	CLA134
GTIN	4046356690997
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	35,1 g
Número de tarifa arancelaria	85362010
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para una instalación en serie sin refrigeración por convección, la corriente nominal puede conducirse sólo hasta un máximo de 80 % debido a las perturbaciones técnicas en el servicio constante (100 % tiempo de trabajo). En instalaciones o máquinas deberán tomarse precauciones especiales que impidan un rearranque de partes de la instalación (p. ej. uso de un PLC de seguridad). No está permitida la conmutación en paralelo de varios interruptores de protección.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Interruptores de protección de aparatos, electrónicos
Familia de productos	CB E
Construcción	Macho
Número de polos	1
Número de canales	1

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	6 A
Corriente máxima en caso de disposición individual	6 A

Generalidades

Tensión de servicio	24 V DC
	18 V DC ... 30 V DC
Corriente nominal I_N	6 A
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV
Tipo de disparo	E (electrónico)
Fusible previo necesario	No necesario, elemento de seguridad integrado
Rigidez dieléctrica	máx. 30 V DC (Circuito de carga)
Limitación de corriente activa	típ. 1,25 x I_N
Fusible	electrónico
Corriente de reposo I_0	típ. 8 mA (en estado conectado)
	típ. 11 mA (con salida de estado)
Potencia disipada	1,04 W (en funcionamiento nominal)
Derating de temperatura	5 A (a 50 °C)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	8320000 h (a 25 °C con 80 % de carga)
	7410000 h (a 40 °C con 80 % de carga)
Caída de tensión	130 mV (con I_N)
Elemento Fail Safe	10 A DC

Tipo de conmutación del contacto	sin separación galvánica

Circuito de carga

Tiempo de desconexión	130 ms (véase la curva característica de tiempo/corriente)
Desconexión de subtensión	< 14 V (típ. APAG.)
	> 17 V (típ. CON.)
Carga máx. capacitiva	20000 µF
Retardo para conexión	típ. 2 ms

Contacto auxiliar

Tipo de conexión del contacto	Salida de señal con conmutación a positivo

Reset

Rango de tensión de entrada	7 V DC ... 30 V DC (Reinicio con flanco descendente)
Absorción de corriente	típ. 2,6 mA (con 24 V DC)
Longitud de impulso	min. 20 ms
Tensión	< 3 V DC (Estado Low)
	> 8 V DC (Estado High)

Salida de estado

Tensión de salida	24 V DC
Corriente de salida	máx. 0,2 A (Resistente a cortocircuitos)

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	6 A
Tipo de conexión	enchufable

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	12,3 mm
Altura	45 mm
Profundidad	52 mm
Anchura del módulo completo	12,3 mm
Altura del módulo completo	90 mm
Profundidad del módulo completo	77,3 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
	negro (RAL 9005)

Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP30 (Rango de accionamiento)
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 50 °C (sin condensación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Comprobación de humedad	96 h, 95 % RH, 40 °C
Vibración (en servicio)	3g (según IEC 60068-2-6, prueba Fc)

Homologaciones

Homologación UL

Marcado	UL Listed UL 508
	UL Recognized UL 2367

Homologación para la construcción naval

Marcado	DNV GL

Normas y especificaciones

Denominación de norma	EMV
Normas/disposiciones	EN 61000-6-3
Observación	Emisión de ruido
Denominación de norma	EMV
Normas/disposiciones	EN 61000-6-2
Observación	Inmunidad a interferencias

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base

Dibujos

Esquema de dimensiones



La figura muestra el módulo completo, compuesto por elemento de base y protección enchufable

Dibujo de aplicación



Diagrama



Curva característica de liberación

Diagrama eléctrico



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800912

UL Recognized
ID de homologación: FILE E 317172

DNV GL
ID de homologación: TAE00003KA

cULus Listed
ID de homologación: E123528

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b50a4632-2c1e-4bb0-a75c-5efda1afec5e

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	2,703 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es