

BNC-DV 75 - Conector/adaptador

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2805083>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector BNC, 2 polos, de dos pisos, para el montaje en NS 32 o NS 35/7,5, resistencia de ondas: 75 Ω

Sus ventajas

- Rotulable individualmente
- Con montaje aislado sobre carril simétrico
- Para cables coaxiales
- Montable en carril alineable

Datos comerciales

Código de artículo	2805083
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE5ZWX
Clave de producto	BE5ZWX
GTIN	4017918074579
Peso por unidad (incluido el embalaje)	52,93 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	52,93 g
Número de tarifa arancelaria	85366910
País de origen	PL

BNC-DV 75 - Conector/adaptador



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2805083>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Acoplamiento de brida
Número de polos	2

Datos de conexión

Tipo de conexión	BNC 75 Ω
------------------	-----------------

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	90 mm
Longitud	42,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA

Circuito de protección

Gama de frecuencias	0 GHz ... 3 GHz
Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 75 Ω	< 1,10 (3 GHz)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
-----------------	-----------

BNC-DV 75 - Conector/adaptador



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2805083>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BNC-DV 75 - Conector/adaptador



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2805083>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es