

# PR1-BSP3/2X21 - Zócalo de relé

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2833534>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Zócalo de relé PR1..., para relés miniatura de potencia o mini-relés de conmutación con 1 ó 2 contactos conmutados o relés de estado sólido de igual construcción, ejecución de 1/3 pisos, conexiones por resorte, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios



## Sus ventajas

- Familia zócalos de relé para dotación con 1 o 2 relés de cont. conmutados o de estado sólido
- Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
- Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios

## Datos comerciales

Código de artículo	2833534
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK6322
Clave de producto	DK6322
GTIN	4017918933784
Peso por unidad (incluido el embalaje)	55 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45,84 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
------------------	----------------

### Propiedades eléctricas

Tensión nominal $U_N$	300 V AC/DC
Corriente nominal $I_N$	10 A

### Datos de conexión

#### Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	26 ... 16

#### Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	26 ... 16

### Dimensiones

Anchura	16 mm
Altura	97 mm
Profundidad Brida de sujeción	72 mm (EL1-P16)
	80 mm (EL1-P25)

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

# PR1-BSP3/2X21 - Zócalo de relé

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2833534>



## Clasificaciones

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

# PR1-BSP3/2X21 - Zócalo de relé



2833534

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2833534>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)