

RIF-3-BPT/3X21 - Zócalo de relé

2900938

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900938>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Zócalo de relé RIF-3..., para relés octales con 3 contactos inversores, conexión "push-in", posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5

Datos comerciales

Código de artículo	2900938
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK6524
Clave de producto	DK6524
Página del catálogo	Página 305 (C-5-2019)
GTIN	4046356733052
Peso por unidad (incluido el embalaje)	78,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	70 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Familia de productos	RIFLINE complete

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V AC/DC
Corriente nominal I_N	máx. 12 A (En función de aplicación/equipamiento)
Circuito de protección	en función de los módulos de entrada/antiparasitarios seleccionados

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Puntera con manguito de plástico)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble)
Sección de conductor AWG	26 ... 16 (rígido)
	26 ... 16 (flexible)

Dimensiones

Orificio

Diámetro	3,2 mm
Anchura	40 mm
Altura	103 mm
Profundidad Brida de sujeción	90 mm (con brida de sujeción)

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2 (Carcasa)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (En función de aplicación/equipamiento)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-3-BPT/3X21 - Zócalo de relé

2900938

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900938>



Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición para el montaje	discrecional

RIF-3-BPT/3X21 - Zócalo de relé



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900938>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900938>



CSA

ID de homologación: 76787



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 113228



EAC

ID de homologación: RU D-DE.B*00573/18

DNV

ID de homologación: TAA000018V

RIF-3-BPT/3X21 - Zócalo de relé



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900938>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---