

RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable



2900939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900939>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 12 V DC... 24 V DC $\pm 30\%$

Datos comerciales

Código de artículo	2900939
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK6545
Clave de producto	DK6545
GTIN	4046356733069
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,145 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,742 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo enchufable
Familia de productos	RIFLINE complete

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	12 V DC ... 24 V DC
-----------------------	---------------------

Datos de entrada

Rango de tensión de entrada	12 V DC ... 24 V DC $\pm 30\%$
Indicación de estado	LED (amarillo)
Circuito de protección	Diodo de libre circulación

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable



2900939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900939>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900939>



CSA

ID de homologación: 76787



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 113228

DNV

ID de homologación: TAA000018V

RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable



2900939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900939>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	27984f30-8d35-4c5a-bcb8-c33fa00cc9a0

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,035 kg CO2e
---------	---------------