


RIF-0-BPT/1 - Zócalo de relé

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901873>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Zócalo de relé RIF-0..., para relés miniatura de potencia con 1 contacto abierto o relés de estado sólido de construcción idéntica, conexión "push-in", para el montaje sobre NS 35/7,5

Datos comerciales

Código de artículo	2901873
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK6521
Clave de producto	DK6521
GTIN	4046356733120
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,443 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19,25 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Familia de productos	RIFLINE complete

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V AC/DC (Lado de contactos)
Corriente nominal I_N	máx. 8 A (En función de aplicación/equipamiento)
Circuito de protección	Diodo de libre circulación

Datos de entrada

Rango de tensión de entrada	12 V DC ... 24 V DC
-----------------------------	---------------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Puntera con manguito de plástico)
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Altura	93 mm
Profundidad	66 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa)	V2 (Carcasa)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (En función de aplicación/equipamiento)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
---------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

RIF-0-BPT/1 - Zócalo de relé

2901873


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901873>



Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Dibujos

Diagrama eléctrico



RIF-0-BPT/1 - Zócalo de relé

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901873>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901873>



CSA

ID de homologación: 76787



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 113228



EAC

ID de homologación: RU D-DE.B*00573/18

DNV

ID de homologación: TAA000018V

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	28363b6a-bf6a-426b-a849-14baf61bba64