

UM100-PROFIL 200CM - Perfil

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906319>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte de perfil extruido, con un ancho de construcción de 100 mm y una longitud fija de 200 cm



Sus ventajas

- Fácil montaje
- Forma y tamaño flexibles
- Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa

Datos comerciales

Código de artículo	2906319
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDBA
Clave de producto	ACHDBA
GTIN	4017918277451
Peso por unidad (incluido el embalaje)	955 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	955 g
Número de tarifa arancelaria	39162000
País de origen	DE

UM100-PROFIL 200CM - Perfil

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906319>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM100
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Profundidad	21,5 mm
Longitud	200 cm

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	122,6 mm
------------------------------	----------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	100 mm
------------------------------	--------

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material carcasa	PVC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-15 °C ... 50 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	2
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Posición de montaje	en paralelo al carril DIN
---------------------	---------------------------

UM100-PROFIL 200CM - Perfil

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906319>



Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón


UM100-PROFIL 200CM - Perfil

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906319>



Dibujos



UM100-PROFIL 200CM - Perfil

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906319>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---