

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral

2906490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906490>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cajas de perfil extruido, Elemento lateral (izquierda), con pie de encaje y contacto PE



## Sus ventajas

- Fácil montaje
- Forma y tamaño flexibles
- Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2906490       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | ACHDBA        |
| Clave de producto                         | ACHDBA        |
| GTIN                                      | 4017918131326 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 14,7 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,7 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral



2906490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906490>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto     | Parte lateral de la carcasa empotrada |
| Tipo de carcasa      | Cajas de perfil extruido              |
| Serie de carcasas    | UM                                    |
| Familia de productos | UM108                                 |
| Ejecución            | Elemento lateral (izquierda)          |

### Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color (Carcasa)                     | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0               |
| Material carcasa                    | PA               |
| Características de la superficie    | no tratado       |


### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|

## Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral

2906490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906490>



## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906490>



**UL Recognized**

ID de homologación: E240868

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral



2906490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906490>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral



2906490

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906490>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)