

EMG 30-S2/16A - Módulo de conexión



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2944533>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de conmutación VARIOFACE, con conexión por tornillo, para montaje en NS 32 o NS 35/7,5

Datos comerciales

Código de artículo	2944533
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	DK66MY
Clave de producto	DK66MY
GTIN	4017918278939
Peso por unidad (incluido el embalaje)	75,51 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	74,94 g
Número de tarifa arancelaria	85365080
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire	
Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V AC
Corriente suma de todas las derivaciones, máxima	16 A
Líneas de fuga y espacios de aire	
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	2,2 kV (1,2 / 50 μ s)

Datos de conexión

Conexión COMBICON

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	30 mm
Altura	77,5 mm
Profundidad	60 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Índice de protección (Lugar de montaje)	\geq IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 45 °C
Altitud	máx. 2000 m

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

EMG 30-S2/16A - Módulo de conexión



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2944533>

Normas/especificaciones	DIN EN 50178: 1998-04
-------------------------	-----------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional

EMG 30-S2/16A - Módulo de conexión



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2944533>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2944533>



EAC

ID de homologación: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 30-S2/16A - Módulo de conexión



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2944533>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4be0dd03-ea9d-4a9e-b95d-11b14fd956ee

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,384 kg CO2e
---------	---------------