

EMG 37-RELS/K2 - Zócalo de relé



2946706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946706>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de relé, con zócalo enchufable para KAMMRELAIS® tamaño 2, contacto: F 104, 2 contactos conmutados

Datos comerciales

Código de artículo	2946706
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	DK6131
GTIN	4017918082345
Peso por unidad (incluido el embalaje)	90,86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	90,86 g
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Propiedades de aislamiento	
Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Datos de entrada

Tensión nominal de entrada U_N	230 V AC
	230 V AC

Datos de conexión

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	37,5 mm
Altura	75 mm
Profundidad	82,5 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Material aislante	PC-F

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

EMG 37-RELS/K2 - Zócalo de relé

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946706>



Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, proyecto
	DIN EN 50178/VDE 0160

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional


EMG 37-RELS/K2 - Zócalo de relé

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946706>

Dibujos

Diagrama eléctrico



EMG 37-RELS/K2 - Zócalo de relé



2946706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946706>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es