

UM 72-SEFE/L - Elemento lateral


2959340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2959340>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento lateral, izquierdo, con pie, anchura: 5 mm, longitud: 72 mm, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5



Sus ventajas

- Fácil montaje
- Forma y tamaño flexibles
- Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa

Datos comerciales

Código de artículo	2959340
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHDBA
Clave de producto	ACHDBA
GTIN	4017918099343
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,5 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

UM 72-SEFE/L - Elemento lateral

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2959340>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte lateral de la carcasa empotrada
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM72
Ejecución	Elemento lateral (izquierda)
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	5 mm
Altura	89,6 mm
Profundidad	37,6 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

UM 72-SEFE/L - Elemento lateral

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2959340>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2959340>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UM 72-SEFE/L - Elemento lateral

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2959340>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 72-SEFE/L - Elemento lateral

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2959340>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es