UM 45-FLK16/2A/S7 - Módulo de transferencia de señales

2965570

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2965570

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo, 20 polos, en un conector para cable plano de 14 polos, para montaje sobre carril NS 35/7,5

Datos comerciales

Código de artículo	2965570
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	DK2A8S
Clave de producto	DK2A8S
GTIN	4017918252144
Peso por unidad (incluido el embalaje)	93,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	59,26 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	≤ 25 V AC
	≤ 60 V DC
Capacidad máx. de corriente por derivación	2 A
Corriente suma de todas las derivaciones, máxima	14 A
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Número de polos	20

Nivel de control

Conexión según norma	IEC 60603-13
Tipo de conexión	Conector macho FLK
Número de polos	16

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	75 mm
Altura	45,58 mm
Profundidad	50,22 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Altitud	máx. 2000 m

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN EN 50178: 1998-04

Denominación de norma	Líneas de fuga y espacios de aire

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es