

UMK-BE 11,25 - Elemento de base

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2971535>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte para montaje electrónico, elemento de base para módulo enchufable



Datos comerciales

Código de artículo	2971535
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHDCA
Clave de producto	ACHDCA
GTIN	4017918088392
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,684 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,72 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	PL

UMK-BE 11,25 - Elemento de base

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2971535>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UMK
Familia de productos	UMK BE
Construcción	Anchura del módulo 11,25 mm, dado que la carcasa puede permanecer abierta hacia arriba, son posibles superestructuras más allá de la altura propiamente dicha del perfil
Ejecución	Elemento de base de módulo enchufable
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Profundidad	15,5 mm
Longitud	11,25 mm

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	77 mm
------------------------------	-------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	72,2 mm
------------------------------	---------

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %


UMK-BE 11,25 - Elemento de base

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2971535>



Dibujos



UMK-BE 11,25 - Elemento de base



2971535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2971535>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2971535>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UMK-BE 11,25 - Elemento de base



2971535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2971535>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-BE 11,25 - Elemento de base



2971535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2971535>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es