

VISU+ 2 RT 1024 - Software de visualización



2988641

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988641>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 1024 bytes para datos E/S y variables en scripting.

Sus ventajas

- Protección de acceso con gestión de usuarios
- Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
- Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
- Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
- Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
- Scripts en VBA e IL elaborables
- Acoplamiento de mando con OPC

Datos comerciales

Código de artículo	2988641
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DRDAAB
Clave de producto	DRDAAB
GTIN	4046356479714
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Software de visualización
Funcionalidad básica	Protección del saber hacer y seguridad mediante encriptación de los proyectos
	Acoplamiento a base de datos en tiempo real con ODBC a MS ACCESS, MS EXCEL y SQL-Server
	Compatible con FDA CFR 21 Parte 11

Propiedades de sistema

Finalidad de uso del software	Visualización
-------------------------------	---------------

Información de licencia

Tipo de licencia	Licencia runtime
------------------	------------------

Funcionalidad

Funcionalidad básica	Protección del saber hacer y seguridad mediante encriptación de los proyectos
	Acoplamiento a base de datos en tiempo real con ODBC a MS ACCESS, MS EXCEL y SQL-Server
	Compatible con FDA CFR 21 Parte 11
Función integrada	Diseño online
	Protección por contraseña
	Cambio de idioma
Número de puntos de E/S	1024

Requisitos del sistema

Memoria de disco duro	min. 1 Gbyte(s) (se recomienda: 2 GByte)
Memoria de trabajo	min. 1 Gbyte(s) (2 GByte con Windows Vista y Windows 7)
Browser sostenidos	Internet Explorer a partir de la versión 5.5
Idiomas nacionales sostenidos	alemán, inglés, francés, italiano
Unidad de disco óptica	DVD-ROM
Resolución de la pantalla	1024 x 768 píxel(es) (XGA)

Requisito del sistema del entorno de desarrollo

Equipos de operación	Teclado, ratón
Sistema operativo	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2

	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003

Requisito del sistema del entorno de ejecución

Sistema operativo	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---