

VISU+ 2 RT-D 512 - Software de visualización



2988722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988722>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 512 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.

Sus ventajas

- Protección de acceso con gestión de usuarios
- Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
- Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
- Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
- Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
- Conexión de driver directa al sistema de mando, p. ej. en Siemens S7 o mediante Modbus/TCP y Modbus/RTU
- Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
- Scripts en VBA e IL elaborables

Datos comerciales

Código de artículo	2988722
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DRDAAB
Clave de producto	DRDAAB
GTIN	4046356479769
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Software de visualización
Funcionalidad básica	Protección del saber hacer y seguridad mediante encriptación de los proyectos
	Acoplamiento a base de datos en tiempo real con ODBC a MS ACCESS, MS EXCEL y SQL-Server
	Compatible con FDA CFR 21 Parte 11

Propiedades de sistema

Finalidad de uso del software	Visualización
-------------------------------	---------------

Información de licencia

Tipo de licencia	Licencia runtime
------------------	------------------

Funcionalidad

Funcionalidad básica	Protección del saber hacer y seguridad mediante encriptación de los proyectos
	Acoplamiento a base de datos en tiempo real con ODBC a MS ACCESS, MS EXCEL y SQL-Server
	Compatible con FDA CFR 21 Parte 11
Función integrada	Diseño online
	Protección por contraseña
	Cambio de idioma
Número de puntos de E/S	512

Requisitos del sistema

Memoria de disco duro	min. 1 Gbyte(s) (se recomienda: 2 GByte)
Memoria de trabajo	min. 1 Gbyte(s) (2 GByte con Windows Vista y Windows 7)
Browser sostenidos	Internet Explorer a partir de la versión 5.5
Idiomas nacionales sostenidos	alemán, inglés, francés, italiano
Unidad de disco óptica	DVD-ROM
Resolución de la pantalla	1024 x 768 píxel(es) (XGA)

Requisito del sistema del entorno de desarrollo

Equipos de operación	Teclado, ratón
Sistema operativo	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2

VISU+ 2 RT-D 512 - Software de visualización



2988722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988722>

	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003

Requisito del sistema del entorno de ejecución

Sistema operativo	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---