

PS-4 - Clavija de pruebas



3030970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030970>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Clavija de pruebas, Clavija de pruebas alineable, número de polos: 1, color: rojo

Sus ventajas

- Las clavijas de pruebas contactan con foso funcional de los bornes del sist. CLIPLINE complete
- Los adaptadores de prueba se pueden confeccionar individualmente con las clavijas de pruebas alineables PS

Datos comerciales

Código de artículo	3030970
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z3X
Clave de producto	BE2Z3X
GTIN	4017918818913
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,142 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de pruebas
Número de polos	1
Potenciales	1


Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	2 A
Tensión máxima	250 V

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	2 A
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Sección de conductor AWG	26 ... 17

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	4,2 mm
Altura	22,4 mm
Profundidad	60 mm

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C

PS-4 - Clavija de pruebas

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030970>



Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

PS-4 - Clavija de pruebas


3030970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030970>



Dibujos

Esquema de dimensiones



PS-4 - Clavija de pruebas

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030970>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-4 - Clavija de pruebas



3030970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030970>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es