

FBSR 10-6 - Puente enchufable

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033716>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

Datos comerciales

Código de artículo	3033716
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z2X
Clave de producto	BE2Z2X
GTIN	4046356590938
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente enchufable
Número de polos	10
Paso	6,2 mm

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	24 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	24 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

Dimensiones

Paso	6,2 mm
------	--------

Datos del material


Color	rojo (RAL 3001)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

Dibujos

Plano esquemático



FBSR 10-6 - Puente enchufable



3033716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033716>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSR 10-6 - Puente enchufable



3033716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033716>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es