

# UK 10,3-HESI N 3POL - Soporte para fusibles



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048496>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para fusibles, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: 10,3 x 38 mm, tensión nominal: 690 V AC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm<sup>2</sup>, sección: 1 mm<sup>2</sup>- 16 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

## Sus ventajas

- Para cartuchos de fusible 10 x 38 según IEC 60269-2
- Portafusibles para proteger por fusible hasta 690 V AC
- Puentado sencillo
- Versión bloqueada de 3 polos

## Datos comerciales

Código de artículo	3048496
Unidad de embalaje	4 Unidades
Cantidad mínima de pedido	4 Unidades
Clave de venta	BE1234
Clave de producto	BE1234
GTIN	4046356056069
Peso por unidad (incluido el embalaje)	139,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	184,3 g
País de origen	US

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para fusible
Número de polos	3
Número de conexiones	6
Número de filas	3

### Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

### Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Cerámica
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Fusible	10,3 x 38 mm

### Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	16 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	2 Nm
Longitud de pelado	15 mm
Calibre macho	B6 A7
Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
Sección de conductor rígido	1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Sección de cable flexible [AWG]	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, rígidos	1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, flexibles	1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,75 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal	32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Corriente de carga máxima	32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Tensión nominal	690 V AC (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)

# UK 10,3-HESI N 3POL - Soporte para fusibles



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048496>

Sección nominal	16 mm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

## Dimensiones

Anchura	52,7 mm
Altura	79,3 mm
Profundidad	61,1 mm
Profundidad en NS 35/7,5	64 mm
Profundidad en NS 35/15	71,5 mm

## Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	III
Material aislante	PA

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

## Normas y especificaciones


Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
----------------------	------------------

## Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

## Dibujos

Diagrama eléctrico



# UK 10,3-HESI N 3POL - Soporte para fusibles



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048496>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048496>



**UL Recognized**

ID de homologación: E244294



**CSA**

ID de homologación: 274201

# UK 10,3-HESI N 3POL - Soporte para fusibles



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048496>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

### ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

# UK 10,3-HESI N 3POL - Soporte para fusibles



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048496>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)