

# WP-STEEL S 27 - Manguera de protección



3240864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240864>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguera de protección, material: Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304, índice de protección: IP40, color: plateado, diámetro interior: 23 mm, Longitud total: 10 m

## Datos comerciales

Código de artículo	3240864
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356738613
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3.000 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	31.410 g
Número de tarifa arancelaria	83071000
País de origen	DE

# WP-STEEL S 27 - Manguera de protección



3240864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240864>

## Datos técnicos

### Notas

Observación referente al funcionamiento	La longitud de la manguera de protección se mide estirada; tolerancia de longitud de $\pm 5\%$
---	--

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Manguera de protección
Resistencia a la tracción GRP	500 N

### Dimensiones

#### Dimensión interior

Diámetro interior	23 mm
-------------------	-------

### Datos del material

Material	Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Sustancias contenidas	sin halógenos

### Cable/línea

Radio de flexión, dinámico	120 mm
Radio de flexión, estático	48 mm
Resistencia a la tracción	500 N
Ausencia de halógenos	sí

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-200 °C ... 600 °C

# WP-STEEL S 27 - Manguera de protección



3240864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240864>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

### ETIM

ETIM 9.0	EC001179
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-STEEL S 27 - Manguera de protección



3240864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240864>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)