

WP-G HF IP66 PG11 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240890>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, recto

Datos comerciales

Código de artículo	3240890
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356709972
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	DE

WP-G HF IP66 PG11 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240890>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión por tornillo de tubo de protección
Aplicación	Prensaestopas
Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	Pg

Dimensiones

Anchura	23 mm
Altura	37 mm
Ancho entre caras	21 mm
Ancho entre caras en montaje	21 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	12 mm
-------------------	-------

Datos del material

Material	PA 6
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material conexión por tornillo	PA
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
---------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C

WP-G HF IP66 PG11 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240890>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240890>



UL Recognized

ID de homologación: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

3240890
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240890>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP66 PG11 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240890>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es