

HC-RBO 10 - Tapa

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3247970>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tapa, profundidad: 67,7 mm, anchura: 40,8 mm, altura: 115,2 mm, color: gris



Datos comerciales

Código de artículo	3247970
Unidad de embalaje	6 Unidades
Cantidad mínima de pedido	6 Unidades
Clave de venta	BE1Z1X
Clave de producto	BE1Z1X
GTIN	4046356586382
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30,85 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	IN

HC-RBO 10 - Tapa

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3247970>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Perfil cobertor
------------------	-----------------

Dimensiones

Anchura	40,8 mm
Altura	115,2 mm
Profundidad	67,7 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

HC-RBO 10 - Tapa

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3247970>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-RBO 10 - Tapa



3247970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3247970>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es