

AP 3-TNS 35 - Cobertor



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022672>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para perfil cobertor precintable, para montaje sobre carril NS 35/7,5 y fijación del perfil cobertor AP 3, con tuerca moleteada de plástico M5, espacio necesario: 13 mm

Sus ventajas

- Gran superficie rotulable con tiras de rotulación AP-ES
- Los perfiles cobertores protegen del uso no autorizado las regletas de bornes

Datos comerciales


Código de artículo	5022672
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4017918095277
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,45 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para perfil cobertor
------------------	------------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	10 mm
Altura	89 mm
Profundidad	90 mm
Profundidad en NS 35/7,5	92,5 mm
Profundidad en NS 35/15	100 mm
Longitud	89 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

AP 3-TNS 35 - Cobertor


5022672

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022672>



Dibujos

Esquema de dimensiones



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022672>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

AP 3-TNS 35 - Cobertor



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022672>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es