

FBI 10-12 - Fix átkötőhíd



0203454

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0203454>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Fix átkötőhíd, raszterméret: 12 mm, pólusszám: 10, hossz: 8 mm, szín: ezüstsínű



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0203454
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE1Z2X
Termékkulcs	BE1Z2X
GTIN	4017918098049
Tömeg/db (csomagolással)	43,15 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	43,15 g
Vámtarifaszám	85369095
Származási ország	DE

FBI 10-12 - Fix átkötőhíd



0203454

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0203454>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Csavarozható átkötőhíd
Pólusszám	10
Raszterméret	12 mm

Méretek

Szélesség	118,4 mm
Magasság	7,5 mm
Mélység	21,45 mm
Hossz	7,5 mm
Raszterméret	12 mm

Az anyagok adatai

Szín	ezüstsínű
Anyag	Réz
Szigetelőanyag	PA

Szerelés

Szerelési mód	Csavaros szerelés
---------------	-------------------

FBI 10-12 - Fix átkötőhíd



0203454

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0203454>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com