

S-URTK/SP - Kapcsolástiltás



0311155

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0311155>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Kapcsolástiltás, szélesség: 8,2 mm, magasság: 12 mm, szín: fehér



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0311155
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE1ZWX
Termékkulcs	BE1ZWX
GTIN	4017918001346
Tömeg/db (csomagolással)	0,46 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,422 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kapcsolástiltás
-------------	-----------------

Méretek

Szélesség	8,2 mm
Magasság	12 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag	PA
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	125 °C

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---