

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín



0402174

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0402174>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



N-gyűjtősín, DIN VDE 0611-4: 1991-02, szín: ezüstsínű

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0402174
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE7291
Termékkulcs	BE7291
Katalógus oldalszáma	552. (C-3-2019) oldal
GTIN	4017918001810
Tömeg/db (csomagolással)	264 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	264 g
Vámtarifaszám	74071000
Származási ország	BG

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Nullavezetősín
-------------	----------------

Elektromos jellemzők

I_N névleges áramerősség	140 A
----------------------------	-------

Csatlakozási adatok

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Névleges áram	140 A
Maximális terhelőáram	140 A

Méretek

Szélesség	10 mm
Magasság	1000 mm
Mélység	3 mm
Hossz	1 m

Az anyagok adatai

Szín	ezüstsínű
------	-----------

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Vizsgálatok	DIN VDE 0611-4: 1991-02

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín



0402174

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0402174>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250307
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000485
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---