

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kábeljelölő címke



0803932

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803932>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kábeljelölő címke, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kábelátmérő-tartomány: 2 ... 5 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 5 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 6500 mm

Az Ön előnyei

- Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
- A végtelenített formátumnak köszönhetően a bevonatos címkét az alkalmazástól függően tetszőleges szélességben lehet elkészíteni
- Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
- Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
- A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
- A bevonatos címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
- Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0803932
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BG221E
Termékkulcs	BG221E
GTIN	4055626212128
Tömeg/db (csomagolással)	85,4 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	82,4 g
Vámtarifaszám	96121010
Származási ország	CN

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kábeljelölő címke



0803932

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803932>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Vezetékjelölők
Feliratozás	
Az egyes lapok száma	1
Az egyes lapok száma soronként	1
Jelölési technológia	Termotranszfer

Méretek

Magasság	24 mm
Hossz	6,5 m

Az anyagok adatai

Fóliavastagság	89 µm
Ragasztóanyag erősség	23 µm
Ragasztó	Akrilát
Szín	többszínű
	fehér (RAL 9010)
	fekete (RAL 9005)
Anyag	Vinilpolimer
Összetevők	szilikon- és kadmiummentes

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	≤ 5,00 mm
	2 mm ... 5 mm

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VW PV 3.10.7:2005-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h
Eljárás	Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával

Feliratok mosásállósága

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben)
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0]	A vizsgálaton megfelelt

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kábeljelölő címke



0803932

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803932>

n-Hexán [CAS sz. 110-54-3]	A vizsgálaton megfelelt
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1]	A vizsgálaton megfelelt

Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN 50018:2013-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Klímafokozat	AHT 1,0 S
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	min. 10 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	21 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk)
Tárolhatóság	24 hónap

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Szerelés

Szerelési mód	ragasztható
---------------	-------------

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kábeljelölő címke

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803932>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803932>



cULus által elismert

Engedély azonosítója: MH48542

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kábeljelölő címke

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803932>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kábeljelölő címke



0803932

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803932>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com