

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos



0808587

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0808587>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 4,2 mm

Az Ön előnyei

- Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
- A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet
- Eltérő rasztermérek rendelésre kaphatók
- A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
- A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0808587
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2112
Termékkulcs	BG2112
GTIN	4017918180232
Tömeg/db (csomagolással)	0,468 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,468 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kapocsjelölő, felirat nélkül
Raszterméret	4 mm

Feliratozás

Az egyes lapok száma	10
Az egyes lapok száma soronként	10
Jelölőcsíkok száma	10

Méretek

Szélesség	4,15 mm
Magasság	6,40 mm
Mélység	1,60 mm
Raszterméret	4 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szabványok és meghatározások


Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

Rajzok

Sematikus rajz



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com