

# GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810588>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



csavaros-, rugós- és gyorscsatlakozós kapcsok közepébe pattintható csoportjelölő fedél, feliratozható egy 25 x 12-es címkével, vagy kézzel a B-STIFT-tel, a talpon ZB 5-tel

## Az Ön előnyei

- Az összes magas középső jelölőhornyos kapocs esetében bepattintható
- Nagyfelületű feliratozás jelölőcímkékkel vagy kézzel, B-STIFT vagy X-PEN segítségével
- Helytakarékos csoportos jelölés közvetlenül a kapcson

## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 0810588       |
| Csomagolási egység            | 100 Darab     |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab     |
| Értékesítési kulcs            | BG211A        |
| Termékkulcs                   | BG211A        |
| GTIN                          | 4017918859152 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 0,967 g       |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 0,94 g        |
| Vámtarifaszám                 | 39269097      |
| Származási ország             | DE            |

# GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810588>

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

|              |               |
|--------------|---------------|
| Terméktípus  | Klemmenmarker |
| Raszterméret | 5,2 mm        |

### Méretek

|              |          |
|--------------|----------|
| Szélesség    | 14,00 mm |
| Magasság     | 28,05 mm |
| Mélység      | 23,30 mm |
| Raszterméret | 5,2 mm   |

### Az anyagok adatai

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Szín                                | szürke (RAL 7042)          |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2                         |
| Anyag alapelem                      | PA                         |
| Összetevők                          | szilikon- és halogénmentes |

### Környezeti feltételek és élettartam

#### Környezeti feltételek

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)                      | -40 °C ... 120 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C             |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)           | 50 %              |

### Szerelés

|               |            |
|---------------|------------|
| Szerelési mód | reteszelés |
|---------------|------------|

# GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810588>

## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810588>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### EF3.0 Éghajlatváltozás

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,011 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.  
H-1124 Budapest  
Csörsz utca 49-51.  
+36 1 555 1000  
[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)