

AK-DST/UK - Jelölőhordozó

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1000708>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Az ábrán az AK-DST-UK feliratozó tábla és az ESL 24 x 4 betolható szalagok kombinációja szerepel

megjelölő tábla, olyan kapcsok csoportos megjelöléséhez, amelyek felső táblahornya 45°-ban lehajlítva, pl. UK kapcsok, kalaphoronyba bepattintható, a táblatartó 120°-ban elforgatható és EST 24 x 4 vagy ESL 24 x 4 alkatrészsel feliratozható

Kereskedelmi adatok

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám | 1000708 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG211A |
| Termékkulcs | BG211A |
| GTIN | 4017918010324 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 0,898 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,896 g |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| Származási ország | DE |

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

| | |
|-------------|--------------|
| Terméktípus | Jelölőtartók |
|-------------|--------------|

Méretek

| | |
|-----------|----------|
| Szélesség | 6,00 mm |
| Magasság | 39,80 mm |
| Mélység | 13,44 mm |

Szövegmező

| | |
|-----------------------|-------|
| Szövegmező szélessége | 24 mm |
| Szövegmező magassága | 4 mm |

Az anyagok adatai

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Szín | átlátszó |
| Anyag | PA/PC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Anyag alapelem | PA/polikarbonát PC |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

| | |
|---|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |

Szerelés

| | |
|---------------|------------|
| Szerelési mód | reteszelés |
|---------------|------------|

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1000708>

Besorolások

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1000708>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Igen, Nincsenek mentességi szabályok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

EF3.1 Éghajlatváltozás

CO₂e kg

0,009 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com