

PATG 1/23 - Érjelölő tartó



1013847

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1013847>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 2,5 mm, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm

Az Ön előnyei

- A jelölés a megfelelő UC-WMT ..., US-WMT ... és EMT ... behelyezhető lapokkal történik
- Ezek a vezetőjelölő rendszerek jelölőtartókból és behelyezhető lapokból állnak
- A PATG ... hüvely elveszíthetetlen jelölőtartó
- Segítségével a 0,6 mm ... 50 mm közötti átmérőjű vezetők jelölhetők

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1013847
Csomagolási egység	1 000 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 000 Darab
Értékesítési kulcs	BG221A
Termékkulcs	BG221A
GTIN	4017918014032
Tömeg/db (csomagolással)	0,405 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,26 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
-------------	--------------

Méretek

Szélesség	23 mm
Magasság	5,15 mm
Mélység	6,34 mm

Az anyagok adatai

RoHS konform	igen
Szín	átlátszó
Anyag	PVC
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Összetevők	szilikonmentes

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	1,5 mm ... 2,5 mm
------------------------	-------------------

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VW PV 3.10.7:2005-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-50 °C ... 80 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szerelés

Szerelési mód	rátolás
---------------	---------

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,001 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com