


ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík



1052002

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1052002>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 8,15 mm

Az Ön előnyei

- Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
- A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1052002
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2112
Termékkulcs	BG2112
GTIN	4017918016302
Tömeg/db (csomagolással)	2,04 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,94 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	CMS-sel feliratozható
------------------	-----------------------

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Klemmenmarker
Raszterméret	8,2 mm

Feliratozás

Az egyes lapok száma	10
Az egyes lapok száma soronként	10
Jelölőcsíkok száma	10

Méretek

Szélesség	8,15 mm
Magasság	10,50 mm
Mélység	4,30 mm
Raszterméret	8,2 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

Rajzok

Sematikus rajz



1052002

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1052002>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO ₂ e kg	0,016 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com