


ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Jelölő kapcsokhoz



1052015:0021

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1052015:0021>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 21 ... 30, fehér, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szerelési mód: reteszelés

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1052015:0021
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2122
Termékkulcs	BG2122
GTIN	4017918194765
Tömeg/db (csomagolással)	2,03 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,687 g
Vámtarifaszám	49119900
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kapocsjelölő, feliratozva
Raszterméret	8,2 mm
Kivitel	magas

Feliratozás

Feliratozás	21 ... 30
-------------	-----------

Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján)
-------------------------	-------------------------------------

Feliratok mosásállósága

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben)

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Méretek

Szélesség	8 mm
Raszterméret	8,2 mm

Szövegmező

Szövegmező szélessége	8,15 mm
Szövegmező magassága	10,50 mm

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Jelölő kapcsolókhoz



1052015:0021

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1052015:0021>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com