


ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Jelölő kapcsokhoz



1052028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1052028:0001>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 1 .
.. 10, fehér, a következő kapcsolási szélességhez: 8,2 mm, szerelési mód: reteszelés

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1052028:0001
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2122
Termékkulcs	BG2122
GTIN	4017918534776
Tömeg/db (csomagolással)	2,05 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,94 g
Vámtarifaszám	49119900
Származási ország	DE

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Jelölő kapcsokhoz



1052028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1052028:0001>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Klemmenmarker
Raszterméret	8,2 mm

Feliratozás

Feliratozás	1 ... 10
-------------	----------

Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk)
Tárolhatóság	2 Év

Méretek

Szélesség	8,15 mm
Magasság	10,5 mm
Mélység	4,20 mm
Raszterméret	8,2 mm

Szövegmező

Szövegmező szélessége	8,15 mm
Szövegmező magassága	10,50 mm

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Jelölő kapcsolókhoz



1052028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1052028:0001>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com