

BG/S - Ferde kengyel

1201086

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1201086>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



ferde kengyel M 6 csavarral, alapsínek rögzítéséhez 30° dőlésszöggel, magassága: 35,4 mm

Az Ön előnyei

- A BG/S kengyekkel a kalapsínek térközzel rögzíthetők a szerelőfelülethez
- Hajlásszög 30°

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1201086
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE7112
Termékkulcs	BE7112
GTIN	4017918017200
Tömeg/db (csomagolással)	42,98 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	42,279 g
Vámtarifaszám	73269098
Származási ország	DE

BG/S - Ferde kengyel

1201086

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1201086>




Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Szerelési anyagok
-------------	-------------------

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	19,7 mm
Magasság	87 mm
Mélység	35,4 mm
Hossz	87 mm

Az anyagok adatai



Szín	ezüstszínű
Anyag	Acél

Szerelés

Szerelési mód	csavarok
---------------	----------

Rajzok

Méretrajz



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com