

# E/AL-NS 35 - Végbak



1201662

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1201662>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



végartó, az UKH 50 és UKH 240 közötti típusok végének megtámasztásához, NS 35 kalapsínre tolható és 2 csavarral leszorítva, szélessége: 10 mm, színe: alumínium

## Az Ön előnyei

- Nagy felületen feliratozható
- Az E/AL-NS 35 optimális tartást biztosít a nagyméretű kapcsok és készülékek számára

## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 1201662       |
| Csomagolási egység            | 10 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | BE7111        |
| Termékkulcs                   | BE7111        |
| GTIN                          | 4017918017439 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 29,86 g       |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 28,76 g       |
| Vámtarifaszám                 | 76169990      |
| Származási ország             | DE            |

# E/AL-NS 35 - Végbak

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1201662>



## Műszaki adatok


### A cikk tulajdonságai

|             |        |
|-------------|--------|
| Terméktípus | Végbak |
|-------------|--------|

### Csatlakozási adatok

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Meghúzási nyomaték | 1,2 ... 2 Nm |
|--------------------|--------------|

### Méretetek

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Méretrajz            |  |
| Szélesség            | 10 mm                                                                              |
| Magasság             | 59 mm                                                                              |
| Mélység              | 44 mm                                                                              |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 45,5 mm                                                                            |
| Hossz                | 59 mm                                                                              |

### Az anyagok adatai

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Szín                                | ezüstsínű |
| Anyag                               | Alumínium |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | -         |

### Szerelés

|               |           |
|---------------|-----------|
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
|               | NS 35/15  |


# E/AL-NS 35 - Végbak

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1201662>



## Rajzok



# E/AL-NS 35 - Végbak

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1201662>



## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001041 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|