

CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212039>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Préselőfogó a DIN 46228 1. rész szerinti szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyekhez és DIN 46228 4. rész szerinti szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 10 mm² ... 25 mm², oldalsó bevezetés, WM-krimpforma

Az Ön előnyei

- Az ergonómikus kialakítású fogantyúk lehetővé teszik az optimális tartást, és 25 % csökkentik az erőfeszítést

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1212039
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3131
Termékkulcs	BH3131
GTIN	4046356453905
Tömeg/db (csomagolással)	681,4 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	681,4 g
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	SE

CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212039>



Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Krimpelőszerszám
Préselés	WM krimp
Terméktulajdonság	Kicsi fogástávolság
	Akár 25%-kal kisebb működtetőerő

1. krimphely

Keresztmetszet max.	10 mm ²
AWG legalább	8
AWG max	4

2. krimphely

Keresztmetszet max.	16 mm ²
AWG max	6

3. krimphely

Keresztmetszet max.	25 mm ²
AWG max	4

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Keresztmetszet-tartomány metrikus	10 mm ² ... 25 mm ²
Keresztmetszet-tartomány AWG	8 ... 4

Méretek

Szélesség	25 mm
Magasság	68 mm
Hossz	256 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete
------	--------

CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212039>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212039>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212039>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212039>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés
--	---

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com