

CRIMPFOX-RCI 6 - Krimpelőfogó



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212057>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Préselőfogó szigetelt kábelsarukhoz, $0,5 \text{ mm}^2 \dots 6,0 \text{ mm}^2$ (piros, kék, sárga), ovális krimpelés, szimmetrikus

Az Ön előnyei

- A felső kategóriás CRIMPFOX-RCI 6 /... szerszámok teljessé teszik a kábelsaru-préselőfogók kínálatát
- A precíz kivitelezésű préselőbetétek egyenletesen kiváló minőséget biztosítanak az érintkezők megmunkálása során
- Kioldható kényszerített

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1212057
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3132
Termékkulcs	BH3132
GTIN	4046356453929
Tömeg/db (csomagolással)	674,6 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	670,9 g
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	SE

CRIMPFOX-RCI 6 - Krimpelőfogó

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212057>



Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Krimpelőszerszám
Préselés	Oval krimp
Terméktulajdonság	Kioldható kényszerzár
	Szimmetrikus krimpelési forma

1. krimphely

Keresztmetszet min.	0,5 mm ²
Keresztmetszet max.	1,5 mm ²
AWG legalább	20
AWG max	16

2. krimphely

Keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Keresztmetszet max.	2,5 mm ²
AWG legalább	16
AWG max	14

3. krimphely

Keresztmetszet min.	4 mm ²
Keresztmetszet max.	6 mm ²
AWG legalább	12
AWG max	10

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Keresztmetszet-tartomány metrikus	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Keresztmetszet-tartomány AWG	20 ... 10

Méretek

Szélesség	25 mm
Magasság	68 mm
Hossz	256 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete
------	--------

CRIMPFOX-RCI 6 - Krimpelőfogó

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212057>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212057>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6 - Krimpelőfogó

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212057>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 6 - Krimpelőfogó



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212057>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com