

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1213154>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Krimpelőfogó a DIN 46228 1. és 4. része szerinti, $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű szigetetlen és szigetelt érvéghüvelyekhez, valamint max. $2 \times 4 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű TWIN érvéghüvelyekhez, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, oldalsó bevezetés, leesés elleni védelemmel felszerelve

Az Ön előnyei

- A kényszerreteszelés egyenletesen kiváló krimpelési minőséget biztosít
- Az ergonomikus kialakítású markolat kényelmes, kevésbé fárasztó kezelést biztosít
- Rendkívül kicsi nyitási szöge miatt tökéletesen illik minden kézbe
- Az optimális emelőáttételnek köszönhetően akár 30 %-kal kisebb lehet a működtető erő
- A fogó fején átívelő stabil műanyag kengyel védi a szerszámot a leeséskor keletkező sérülésektől

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1213154
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3131
Termékkulcs	BH3131
GTIN	4055626212623
Tömeg/db (csomagolással)	457 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	377,9 g
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	SE

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1213154>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Krimpelőszerszám
Préselés	Négyszögletes krimp
Terméktulajdonság	Kioldható kényszerzár
	Kicsi fogástávolság
	Akár 30%-kal kisebb működtetőerő
	A stabil műanyag kengyel a fogófej felett megakadályozza a lejtés miatti sérüléseket

1. krimphely

Keresztmetszet min.	0,14 mm ²
Keresztmetszet max.	10 mm ²
AWG legalább	26
AWG max	8

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Keresztmetszet-tartomány metrikus	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Keresztmetszet-tartomány AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Méretek

Szélesség	70 mm
Magasság	21 mm
Hossz	180 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete/zöld
------	-------------

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1213154>

Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1213154>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1213154>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1213154>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com