

VS-09-BU-DSUB-2P - D-SUB érintkezőtartó



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688421>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

D-SUB érintkezőtartó, 1-es Shell méret, 2 kombinációs érintkező befogása, érintkező típusa aljzat, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, VS-09-... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz



Az Ön előnyei

- Kompatibilis az IP67-es lengő csatlakozóházzal és falra szerelő kerettel
- Könnyű szerelés

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1688421
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	ABNCAB
Termékkulcs	ABNCAB
GTIN	4017918818357
Tömeg/db (csomagolással)	5,325 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	9,2 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

VS-09-BU-DSUB-2P - D-SUB érintkezőtartó



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688421>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés:

A érintkezőket külön kel megrendelni, mert ezek nem tartoznak az érintkezőtartók szállítási terjedelmébe. Az érintkezőtartóba mindig egy aljzat- és egy dugaszérintkezőt kell szerelni.

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Érintkezőbetét
Kialakítás	D-SUB
Pólusszám	2
Profil	D-SUB
A dugaszhelyek száma	1
Árnyékolt	van

Elektromos jellemzők

Adatátviteli közeg	Réz
--------------------	-----

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Hullámforrasztható érintkezők
------------------	-------------------------------

Méretek

Szélesség	12,6 mm
Magasság	12,93 mm
Hossz	31,19 mm

Az anyagok adatai

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Készülékház anyaga	Fém
Készülékház felületének anyaga	fémezett
Érintkezőfelület anyaga	Aranyszínű
Érintkezőtartó anyaga	PBTP

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
------------------------	-------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek


Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Szerelés

Szerelési mód	Csavaros szerelés
---------------	-------------------

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria



Furatterv

VS-09-BU-DSUB-2P - D-SUB érintkezőtartó



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688421>

Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688421>



UL által elismert

Engedély azonosítója: E118976

VS-09-BU-DSUB-2P - D-SUB érintkezőtartó



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688421>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-BU-DSUB-2P - D-SUB érintkezőtartó



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688421>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com