

EBL 10- 5 - Behelyezhető átkötőhíd



2303132

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2303132>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Behelyezhető átkötőhíd, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 10, szín: szürke



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2303132
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE1Z2X
Termékkulcs	BE1Z2X
GTIN	4017918058418
Tömeg/db (csomagolással)	3,99 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	3,8 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	PL

EBL 10- 5 - Behelyezhető átkötőhíd



2303132

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2303132>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Behelyezhető átkötőhíd
Pólusszám	10
Raszterméret	5,2 mm

Méretek

Raszterméret	5,2 mm
--------------	--------

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Anyag	Réz
Szigetelőanyag	PA

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szerelés

Szerelési mód	Csavaros szerelés
---------------	-------------------

EBL 10- 5 - Behelyezhető átkötőhíd

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2303132>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com