


UDK-RELG 4 - Alapkapocs

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2777056>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



alapkapocs-blokk mindkét oldali mérőcsatlakozóval és azonos potenciálú ikercsatlakozóval NS 32 és NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 4 pólusú

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2777056
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK61B4
Termékkulcs	DK61B4
GTIN	4017918068646
Tömeg/db (csomagolással)	66,22 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	60,738 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	TR

UDK-RELG 4 - Alapkapocs

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2777056>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Reléfoglalat
Pólusszám	4


Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	400 V (A feszültségértéket a csatoló csatlakozó határozza meg.)
I_N névleges áramerősség	16 A (Az áramértéket a csatoló csatlakozó határozza meg.)

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	7 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	24 ... 12

Méreték

Méretrajz	
Szélesség	27 mm (fedéllel)
Magasság	63,6 mm
Mélység	113 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Szigetelőanyag	PA

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
---------------	---------------------

UDK-RELG 4 - Alapkapocs


2777056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2777056>




Rajzok

Méretrajz



Sematikus rajz



1-3 = fix átkötés, keresztösszekötő sín, közdarab


UDK-RELG 4 - Alapkapocs

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2777056>



Sematikus rajz



- 1 = csatoló csatlakozó
- 2 = kódolás
- 3 = fedél
- 4 = alapkapocs blokk

UDK-RELG 4 - Alapkapocs

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2777056>



Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2777056>

 cUL által elismert Engedély azonosítója: FILE E 60425				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	300 V	15 A	30 - 12	-

 UL által elismert Engedély azonosítója: FILE E 60425				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	300 V	15 A	30 - 12	-

 EAC Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00534				
--	--	--	--	--

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	ebf64773-4d47-4f5d-b522-562b88c95257

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com