

CN-UB/MP-90DEG-50 - Szerelőlap



2803137

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2803137>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Szögletes heveder a CN-UB... egységek egyedi rögzítésére, pl. a készülékházakon.



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2803137
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	CL331Z
Termékkulcs	CL331Z
GTIN	4046356293228
Tömeg/db (csomagolással)	39,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	37,21 g
Vámtarifaszám	73269098
Származási ország	DE

CN-UB/MP-90DEG-50 - Szerelőlap

2803137

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2803137>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Szerelőadapter
-------------	----------------


Az anyagok adatai

Szín	ezüstsínű
------	-----------

Szerelés

Szerelési mód	Falra szerelhető
---------------	------------------

Rajzok



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 9.0	EC002497
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,607 kg CO2e
---------	---------------