

PR1-BSC3/2X21 - Relétalp

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833521>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



PR1... jelfogó talp, miniatűr teljesítmény-jelfogóhoz vagy kapcsoló kisjelfogóhoz 1 vagy 2 váltóérintkezővel vagy azonos kialakítású szilárdtest-jelfogóhoz, 1/3 szintes kivitel, csavaros csatlakozások, dugaszolható bemeneti/zavarszűrő modulok

Az Ön előnyei

- Reléfoglalat termékcsalád 1 vagy 2 váltóérintkezős, illetve félvezetőrelékkel történő beültetésre
- Relétartó kengyel feliratozómezővel és kidobó funkcióval
- Dugaszolható bemeneti / zavarszűrő modulok

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2833521
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK6312
Termékkulcs	DK6312
GTIN	4017918933777
Tömeg/db (csomagolással)	51,84 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	47,22 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	CN

PR1-BSC3/2X21 - Relétalp

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833521>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Reléfoglalat
-------------	--------------

Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	300 V AC/DC
I_N névleges áramerősség	12 A

Csatlakozási adatok

Bemeneti oldal

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 azonos keresztmetszetű vezeték)

Kimeneti oldal

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 azonos keresztmetszetű vezeték)

Méretek

Szélesség	16 mm
Magasság	78,5 mm
Mélység Tartókengyel	71 mm (EL1-P16) 79 mm (EL1-P25)

Az anyagok adatai

Szín	zöld (RAL 6021)
------	-----------------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

PR1-BSC3/2X21 - Relétalp

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833521>



Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 85 °C

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

PR1-BSC3/2X21 - Relétalp

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833521>



Besorolások

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSC3/2X21 - Relétalp

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833521>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com