


PR2-BSC3/4X21 - Relétalp

2833576

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833576>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



PR2-B jelfogó talp, REL-IR ipari jelfogókhoz 2 vagy 4 váltóérintkezővel, 1/3 szintes kivitel, csavaros csatlakozások, dugaszolási lehetőség bemeneti/zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5 sínre szerelhető

Az Ön előnyei

- Relétartó kengyel feliratozómezővel és kidobó funkcióval
- Dugaszolható bemeneti / zavarszűrő modulok

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2833576
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK6313
Termékkulcs	DK6313
GTIN	4017918933807
Tömeg/db (csomagolással)	81,12 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	73,07 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	CN

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Reléfoglalat
-------------	--------------

Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	300 V AC/DC
I_N névleges áramerősség	12 A

Csatlakozási adatok

Bemeneti oldal

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	7 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14 2 azonos keresztmetszetű vezeték

Kimeneti oldal

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	7 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 azonos keresztmetszetű vezeték)
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14 2 azonos keresztmetszetű vezeték

Méretek

Szélesség	27 mm
Magasság	78,5 mm
Mélység Tartókengyel	86 mm (EL2-P35)

Az anyagok adatai

Szín	zöld (RAL 6021)
------	-----------------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

PR2-BSC3/4X21 - Relétalp

2833576

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833576>



Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 85 °C
--	------------------

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

PR2-BSC3/4X21 - Relétalp

2833576

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833576>



Besorolások

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR2-BSC3/4X21 - Relétalp

2833576

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2833576>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com