

RIF-LDP-12-24 DC - Dugaszmodul

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900939>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokra szerelhető dugaszmodul, szabadonfutó diódával és sárga LED-del, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 12 V DC ... 24 V DC $\pm 30\%$

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2900939
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	DK6545
Termékkulcs	DK6545
GTIN	4046356733069
Tömeg/db (csomagolással)	3,145 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	2,742 g
Vámtarifaszám	85363010
Származási ország	CN

RIF-LDP-12-24 DC - Dugaszmodul

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900939>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Dugaszmodul
Termékcsalád	RIFLINE complete

Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	12 V DC ... 24 V DC
---------------------------	---------------------

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültségtartomány	12 V DC ... 24 V DC $\pm 30\%$
Állapotjelzés	LED (sárga)
Védőkapcsolás	Szabadonfutó dióda

Engedélyek

Teszt károsító gázokkal

Jelölések	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-LDP-12-24 DC - Dugaszmodul

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900939>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900939>



CSA

Engedély azonosítója: 76787



UL által elismert

Engedély azonosítója: FILE E 113228

DNV

Engedély azonosítója: TAA000018V

RIF-LDP-12-24 DC - Dugaszmodul

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900939>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	27984f30-8d35-4c5a-bcb8-c33fa00cc9a0

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,035 kg CO2e
---------	---------------