

RIF-RH-1 - Tartókengyel



2900953

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900953>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Relé tartókengyel, kiemelő funkcióval és jelölőanyag elhelyezésére szolgáló tartóval, RIF-1 reléaljzathoz illeszkedik, 16 mm magas miniatűr teljesítményreléhez és félvezetőreléhez

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2900953
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK6546
Termékkulcs	DK6546
GTIN	4046356733274
Tömeg/db (csomagolással)	5,04 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	4,6 g
Vámtarifaszám	85389099
Származási ország	CN

RIF-RH-1 - Tartókengyel

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900953>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Tartókengyel
Termékcsalád	RIFLINE complete

Az anyagok adatai

Szín	narancs (RAL 2003)
Anyag	Műanyag

Engedélyek

Teszt károsító gázokkal

Jelölések	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-RH-1 - Tartókengyel

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900953>



Engedélyek

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900953>

DNV

Engedély azonosítója: TAA000018V

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---