

EMG 30-SP-10K LIN - Névleges érték jeladó



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2942124>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



szabályozási értéket beállító potenciométer, szabályozási értékek egyedi megadására, ellenállás értéke 10 kW

Az Ön előnyei

- Feszültségreferencia a névleges előírt érték potenciométerekkel történő megadásához

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2942124
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK1129
Termékkulcs	DK1129
GTIN	4017918080617
Tömeg/db (csomagolással)	53,65 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	53,65 g
Vámtarifaszám	85334010
Származási ország	DE

EMG 30-SP-10K LIN - Névleges érték jeladó



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2942124>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Előírt érték potenciométer
-------------	----------------------------

Bemeneti adatok


Potenciométer

Ellenállásérték, potenciométer	10 kΩ ±20 %
Linearitás	5 % (a végértéktől)
A potenciométer terhelhetősége	0,5 W

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	24 ... 12

Méreték

Méretrajz	
Szélesség	30 mm
Magasság	75 mm
Mélység	68 mm

Az anyagok adatai

Szín	zöld (RAL 6021)
Készülék ház anyaga	PC-F szálerősítésű polikarbonát

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	0 °C ... 40 °C
--------------------------------	----------------

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

EMG 30-SP-10K LIN - Névleges érték jeladó


2942124

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2942124>




Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz



EMG 30-SP-10K LIN - Névleges érték jeladó



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2942124>

Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2942124>



EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SP-10K LIN - Névleges érték jeladó

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2942124>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-15.0	27371227

ETIM

ETIM 9.0	EC001027
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EMG 30-SP-10K LIN - Névleges érték jeladó



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2942124>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	34, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	08f70c33-3d86-413d-ba1f-a43c10cbc146

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,32 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com